KYOCERA

Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, ∅ D/število rezil Z: 63/6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Razred artikla	25O

Opis

Opis:
Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
∅ rezila D_C	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	10 mm
∅ vpenjalne izvrtine	22 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Število rezil Z	6
Kot rampe α_{maks}	0,2 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	56 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{min}	120 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{maks}	124 mm
∅ D_3	57 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708