KYOCERA

BDGT 11T302 FR-JA, GW25, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227325 ALU
GTIN	4960664457847
Razred artikla	25A

Opis

Napotek:
Orientacijske vrednosti za $a_e = 0{,}3 \times D$. Za natančne 90° kote izberite $a_p = 5{,}5$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,05 – 0,33 mm
Tip	ALUMINIJ
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDGT 11T302 FR-JA
Zvrst	GW25
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		