KYOCERA

Kotni rezkar 90° MEC11T, z navojem, ∅ D/število rezil Z: 20/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Razred artikla	25O

Opis

Opis:
Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Celotna dolžina $L_{celotna}$	30 mm
Vpenjalni navoj M	M10
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	10 mm
∅ rezila D_C	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{maks}	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{min}	34 mm
Kot rampe α_{maks}	0,88 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	13 mm
∅ D_3	14 mm
Izvedba držala	z navojem

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708