Garant

GARANT Softcut HSI ozka delitev, z izvrtino, ∅ D/število rezil Z: 50/5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214857 50/5
GTIN	4045197553454
Razred artikla	21O

Opis

Izvedba:
Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve.
Uporaba:
Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.
Napotek:
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s steblom art. **674252 vel. 15IP**.
Pri $a_e > 0{,}5 \times D$ $a_{p\,max}$ zmanjšajte na 6 mm.
Za natančne 90° kote izberite a_p = 8 mm.
Da je mogoče uporabiti **vsa 4 rezila,** je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev).**

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 1205..
maksimalna globina rezanja $a_{p\,maks}$	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)

Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
∅ vpenjalne izvrtine	22 mm
∅ rezila D_C	50 mm
Število rezil Z	5
Serija	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219833
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP