Garant

SOMT 120508 PDER, CU7530, Tip: ST500



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214864 ST500
GTIN	4045197610652
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:
Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.
Cermet.
Napotek:
Orientacijske vrednosti za $a_e = 0{,}3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,2 mm
Tip	ST500
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 120508 PDER
Zvrst	CU7530

Rezalni material	Cermet
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	primerno	100 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		