Garant

GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215565 25/2
GTIN	4045197409065
Razred artikla	21O

Opis

Izvedba:
Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija**visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo.**
Uporaba:
Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.
Rezervni del:
Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).
Napotek:
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s steblom art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Prevesna dolžina L_1	60 mm
Ø rezila D_C	25 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	180 mm

Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za α_{maks}	19,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{maks}	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{min}	47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,9 mm
Kot rampe α_{maks}	0,88 stopinj
Serija	Softcut®
∅ D_3	22 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219826
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP