Garant

Potopni rezkar 90°, z izvrtino, ∅ D/število rezil Z: 42/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211806 42/3
GTIN	4045197502049
Razred artikla	21O

Opis

Izvedba:
Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.
Napotek:
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s steblom art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{celotna}$	55 mm
∅ rezila D_C	42 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
∅ vpenjalne izvrtine	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{maks}	82 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	8 mm
Kot rampe α_{maks}	5,3 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	32,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{min}	78 mm

∅ D_3	36 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP