Garant

GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC, z izvrtino, ∅ D/število rezil Z: 40/10mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215620 40/10
GTIN	4045197410030
Razred artikla	21O

Opis

Izvedba:
Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija**visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo.**
Uporaba:
Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.
Rezervni del:
Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).
Napotek:
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,45** s steblom art. **674252 vel. 6IP**.
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

∅ vpenjalne izvrtine	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 0602..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	35 mm

∅ rezila D_C	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Število rezil Z	10
Kot rampe α_{maks}	0,31 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,8 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	36,85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{min}	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{maks}	78 mm
Serija	Softcut®
∅ D_3	38 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,45 Nm	211750 0,45
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219827
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP