



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288227546 | Abmessung: | 377x80x37 mm |
| Teilenr: | 05005451001 | Gewicht: | 990 g |
| Artikel-Nr: | 9607 | Ursprungsland: | TW |
| | | Zolltarifnr.: | 82042000 |

- 10-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8" Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

Nuss-Magnetleiste mit 10 Impaktor Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8" Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_9607.html

Wera - 9607
 05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"

Für Elektro- oder Druckluft-Schlagschrauber



Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten der Impaktor-Steckschlüsseinsätze auch bei extremen Anforderungen.

Profilschonende Kraftübertragung



Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.

Querbohrung und Ringnut




Durch die Bohrung und die Ringnut kann das Werkzeug mit einem Sicherungsstift oder O-Ring auf dem Elektrowerkzeug gesichert werden.

Take it easy Werkzeugfinder




Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Twist to unlock-Mechanismus



Durch den Twist to unlock-Mechanismus gewährleistet die Magnetleiste eine einfache Entnahme der Nüsse. Gleichzeitig ist der sichere Halt der Nüsse gewährleistet.

Magnetisch



Die Magnetleiste ist durch den Magneten für die temporäre Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen geeignet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_9607.html

Wera - 9607
05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9607 Nuss-Magnetleiste B Impaktor 1, 10-teilig

Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



Satz-Inhalt:


8790 B Impaktor Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 10 x 30 mm



| | | |
|-------------|----|------------|
| 05005501001 | 1x | 10 x 30 mm |
| 05005504001 | 1x | 13 x 30 mm |
| 05005506001 | 1x | 15 x 30 mm |
| 05005507001 | 1x | 16 x 30 mm |
| 05005508001 | 1x | 17 x 30 mm |
| 05005509001 | 1x | 18 x 30 mm |
| 05005510001 | 1x | 19 x 30 mm |
| 05005511001 | 1x | 21 x 32 mm |
| 05005512001 | 1x | 22 x 32 mm |
| 05005513001 | 1x | 24 x 32 mm |

9603 Nuss-Magnetleiste Impaktor, 3/8", unbestückt, 30 x 340 mm

1x 30 x 340 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_9607.html

Wera - 9607
05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de