HEDI

Strojne svetilke, Tip: 9LED

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:
Kakovostne, univerzalno uporabne svetilke, s stikalom za vklop/izklop, 3 m gumijastega priključnega kabla.
Vse strojne svetilke/svetilke za delovno mesto HEDI® so serijsko opremljene s pritrdilnimi sponami, integriranim magnetom in 4 vijaki za prilagodljivo pritrditev svetilke na različne podlage.
Uveljavljena strojna svetilka z izredno robustno glavo, odporna proti brizgajoči vodi in zaščitena pred prahom, za profesionalno uporabo v težkih delovnih pogojih ali v/na strojih. Preprečevanje radiofrekvenčnih motenj v skladu z DIN EN 62493. Strojna svetilka s **svetlečimi diodami** za usmerjeno osvetlitev delovnega prostora. Majhna poraba energije, osvetljeni objekti niso izpostavljeni segrevanju in UV žarkom.
Glava svetilke z izboljšanim zglobom.
Funkcija:
IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.
Obseg dobave:
Vklj. s svetilko **z močnim magnetom, pritrdilno spono 50 mm in pritrdilnimi vijaki** za pritrditev na stroj, mizo, steno ali strop.

Tehnični opis

Svetlobni tok	1140 lm
Sijalke	LED
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Zamenljiva sijalka	ne
Svetilnost	12 W
Nazivna napetost	250 V
Fiksen kot svetlobnega žarka	60 stopinj
Osredotočenost svetlobe	Osredotočen svetlobni stožec
Vrsta izdelka	Strojne svetilke