Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 10/07mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1010E07
Dolžina glave L_1	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Funkcijska širina L_4	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost držala	10 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500