Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/12mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Dolžina glave L_1	26 mm
Funkcijska širina L_4	32 mm
Podložna ploščica	259031 20
Kolenska ročica	259015 2
Garnitura vzmeti	259044 2
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1204..
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	PSKNR/L 2525M12
Velikost ploščice	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Podložna ploščica Tip 20	259031 20
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500