Garant

Nož za notranje struženje, jeklo, desni, ∅ držala/velikost ploščice: 25/11mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A25R SDUCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Minimalni ∅ predvrtanja D_{min}	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
∅ držala D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8	269028 8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500