Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251406 25/16
GTIN	4045197650900
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L_1	36 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 1604..
Zatič	259049 6
Velikost ploščice	16 mm
Vpenjalna spona	259038 14
ISO-oznaka držala	MTJNR/L 2525M16
Garnitura vijakov	259023 2
Funkcijska širina L_4	32 mm
Podložna ploščica	259031 32
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 32	259031 32
Zatič Tip 6	259049 6
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vpenjalna spona Tip 14	259038 14
Garnitura vijakov10-delne Tip 2	259023 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500