Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 20/16mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	MVJNR/L 2020K16
Velikost ploščice	16 mm
Funkcijska širina L_4	25 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Vpenjalna spona	259038 2
Dolžina glave L_1	32 mm
Podložna ploščica	259031 39
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Vpenjalna spona Tip 2	259038 2
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500