KOMET

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4×D, ∅ DC m7: 27mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	235507 27
GTIN	4047109091214
Razred artikla	24P

Opis

Uporaba:
Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.
Napotek:
Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.
Vrtanje z zamikom glede na gred do V_{max} = 0,25 mm, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje art. 239010 – 239012.
Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ∅ = D + 0,5 mm.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Število rezil Z	1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS®, ∅ držala D_s	50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 07T308 23–...
Uporabna dolžina L_1	108 mm
Serija	KUB Quatron®
Nazivni ∅ D	27
Celotna dolžina L	174 mm
Prevesna dolžina L_A	143 mm

Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP1	239652 8IP1