Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/15mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 28
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2020K15
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Dolžina glave L_1	35 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Kolenska ročica	259015 8
Funkcijska širina L_4	25 mm
Vijak kolenske ročice	259018 7
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Velikost ploščice	15 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 28	259031 28
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500