Garant

Mikro nož za zarezovanje, notranji, levi, L1 = 10 mm, ∅ Dmin/w: 6,2/1mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270320 6,2/1
GTIN	4045197466891
Razred artikla	21I

Opis

Uporaba:
Za nosilce rezil art. 270200 – 270204.

Tehnični opis

Minimalni ∅ D_{min}	6,2 mm
∅ držala d	6 mm
Središčna razdalja konic L_3	3 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	1,8 mm
Serija	Micro
Širina zareze w	1 mm
Prevesna dolžina L_1	10 mm
Značilnost blagovnega imena	L_1 = 10 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N

Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm^2	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm^2	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm^2	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		