steinel

# Pištola za lepljenje MobileGlue, Proizvajalčeva številka izdelka: 332716

## Podatki za naročanje

| | |
|---|---|
| Številka za naročanje | 083385 332716 |
| GTIN | 4007841332716 |
| Razred artikla | 07E |

## Opis

**Obseg dobave:**
Pištola za lepljenje z zamenljivimi šobami za lepljenje, polnilnikom akumulatorjev, **brez lepilnih vložkov.**

## Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Oznaka proizvajalca | Gluematic 5000 |
| Nazivna napetost | 220 - 240 V |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Čas segrevanja | 3 - 5 min |
| Poraba moči | 120 W |
| Maksimalni ∅ lepilnega vložka | 11 mm |
| Maksimalni pretok | 22 g/min |
| Temperaturno območje | 210 - 220 °C |
| Vrsta izdelka | Pištola za vroče lepljenje |

## Pribor

| | |
|---|---|
| Garnitura lepila v stiku, 20-delna Proizvajalčeva številka izdelka 044930 | 083388 044930 |
| Garnitura lepila v stiku, 20-delna Proizvajalčeva številka izdelka 048419 | 083388 048419 |