Garant

Eco-držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 20/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273860 20/3
GTIN	4045197581945
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm^2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.
Napotek:
Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670. Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006–319136.

Tehnični opis

Funkcijska širina L_4	21,5 mm
Širina zareze w	3 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave L_1	36,5 mm
Globina zareze t_{maks}	21 mm
Celotna dolžina L	95,5 mm
Serija	Eco
Širina držala b	20 mm

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25