Ploščica za struženje navoja s polovičnim profilom 30°; notranji navoj, leva, HB7010, Korak: 2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270884 2
GTIN	4045197368294
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Korak navoja	2 mm
Vrsta uporabe	levo
Notranja/zunanja uporaba	znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polovični profil
Zvrst	HB7010
Kakovost	DIN 103 7H
Vrsta navoja	TR
Vrsta navoja	TR-LH
Kot profila	30 stopinj
Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm

Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm^2	pogojno primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm^2	pogojno primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm^2	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		