Garant

Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice L: 25/22mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272001 25/22
GTIN	4045197430502
Razred artikla	21W

Opis

Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L_1	36 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 2
Podložna ploščica 1,5°	272606 1,5
Funkcijska širina L_4	25 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 3
Celotna dolžina L	155 mm
Velikost ploščice	22 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 3	279810 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vijak za podložno ploščico Tip 2	279824 2
Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona 1,5 stopinj	272606 1,5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500