Garant

Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, CU7025, Širina zareze w: 5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273703 5
GTIN	4045197579058
Razred artikla	21J

Opis

Izvedba:
Lomilec odrezkov za male premere in zmanjšanje rezalne sile.

Tehnični opis

Toleranca širine zareze w	±0,04 mm
Širina zareze w	5 mm
Podajanje f	0,08 - 0,28 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CU7025
Radij rezila R	0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		