Garant

Ploščica za zarezovalno struženje fina obdelava, HB7215, Širina zareze w: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273717 3
GTIN	4045197502780
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Širina zareze w	3 mm
Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Globina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Dodatna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7215
Radij rezila R	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
GG(G)	primerno	280 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		