Garant

Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, HB7020, Širina zareze w: 2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273735 2
GTIN	4045197578341
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Širina zareze w	2 mm
Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Podajanje f	0,06 - 0,14 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 0,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7020
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm^2	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm^2	primerno	60 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		