Garant

Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 20/6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273751 20/6
GTIN	4045197484758
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm^2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkcijska širina L_4	21,5 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
Širina zareze w	6 mm
Globina zareze t_{maks}	18 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Širina držala b	20 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 7	279815 7
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30