Garant

Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, desno, ∅ DC: 20mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268463 20
GTIN	4045197470058
Razred artikla	21K

Opis

Izvedba:
Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo.
Uporaba:
Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.
Napotek:
- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Toleranca ∅ izvrtine D	0/+0,33 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 35
∅ držala D_s	25 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 10T3..
Nazivni ∅ D	20 mm
Uporabna dolžina L_1	30 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	»5 v 1«
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 35	269028 35
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20