Garant

TCMT 16T304, Zvrst: HB7120-1

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260956 HB7120-1
GTIN	4045197818720
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje