


# GEDORE

TOOLS FOR LIFE

## Hongerät Ø 51 - 175 mm



### KL-0199-12



0199-12\_100904.docx

### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Phone: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

Email: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)

KL-0199-12



**KL-0199-12 - Hongerät Ø 51 - 175 mm**

Passend für Rohre, Zylinder, Lagerschalen, Bohrungen etc.

**Anwendungsbereich**

Mit auswechselbaren Honsteinen und einem flexiblen Antriebschaft zum Einspannen in elektrische Bohrmaschinen.

Die Honarme sind selbstspreizend und nachspannend.

**Technische Daten**

**Hongerät:**

Zylinder-Ø: ..... 51 mm - 175 mm

Gewicht: ..... 570 g

**Honsteine:**

Länge: ..... 100 mm

**Zubehör:**

- KL-0199-125 - Honsteine-Satz (3 Stück)
- KL-0199-126 - Honsteine-Satz hart (3 Stück)



**Honsteine für „alte Ausführung“:**

- KL-0199-121 - Honsteine-Satz (3 Stück)
- KL-0199-122 - Honsteine-Satz hart (3 Stück)



**! Vorschriften und Hinweise**

- Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.

**Zubehör**

**KL-0199-125 - Honsteine-Satz (3 Stück)**

Abmessung: ..... 11 mm x 100 mm

Gewicht: ..... 57 g

**KL-0199-126 - Honsteine-Satz hart (3 Stück)**

Abmessung: ..... 11 mm x 100 mm

Gewicht: ..... 57 g

**Honsteine für „alte Ausführung“:**

**KL-0199-121 - Honsteine-Satz (3 Stück)**

Abmessung: ..... 9 mm x 76 mm

Gewicht: ..... 57 g

**KL-0199-122 - Honsteine-Satz hart (3 Stück)**

Abmessung: ..... 9 mm x 76 mm

Gewicht: ..... 57 g