Garant

Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, ∅ držala DS/širina zareze w: 20/2,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273791 20/2,5
GTIN	4045197485359
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm^2). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

t_{maks} za notranjo obdelavo	6 mm
Širina zareze w	2,5 mm
Srednji premik L_3	14,5 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimalni ∅ predvrtanja D_{min}	25 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	30 mm
∅ držala D_s	20 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 8	279815 8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20