Vrtalno kladivo 230 V, Tip: PLH32XE

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:
- **Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.**
- **Vpenjanje svedrov SDS-plus.**
- **Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.**
- **Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.**

Kombinirano kladivo z omrežnim napajanjem z veliko udarno energijo za vrtanje do 32 mm v beton. Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.
- **Sistem za hitro menjavo orodja FIXTEC za zamenjavo brez uporabe orodja med vpenjalom SDS-Plus in hitrovpenjalno kovinsko vrtalno glavo.**
- **Blokada vrtenja za lahka dela s sekači.**
- **Varnostna spojka ščiti uporabnika in stroj, če sveder zablokira.**
- **Antivibracijski sistem AVS.**

Prednosti:
Antivibracijski sistem.
Obseg dobave:
Vklj. z adapterjem FIXTEC, hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5–13 mm, dodatnim ročajem, omejevalnim nastavkom za globino vrtanja, mastjo za vrtanje in transportnim kovčkom.
Napotek:
Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Poraba moči	900 W
Maksimalni ∅ s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število udarcev	4500 - 4500 min^{-1}
Oznaka proizvajalca	PLH32XE
Maksimalni ∅ s spiralnim svedrom v les	40 mm
Masa	3,6 kg
Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Maksimalne vibracije v skladu z EN	22 m/s^2
Udarna energija	3,8 J
Maksimalni ∅ s spiralnim svedrom v beton	32 mm
Območje števila vrtljajev	0 - 800 min^{-1}
Držalo	SDS Plus
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

Pribor

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) ∅ svedra 4-10 mm	787057 4-10
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi, z držalom SDS-plus ∅ svedra 12 mm	787060 12
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi, z držalom SDS-plus ∅ svedra 10 mm	787060 10

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdinedolgi ∅ svedra 6-12 mm	787055 6-12
Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine ∅ svedra 4-10 mm	787050 4-10
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi, z držalom SDS-plus ∅ svedra 8 mm	787060 8