Garant

CCMT 120408, Zvrst: HB7120-1

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: MF
Globina reza a_p: 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f: 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm

Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje