Stružna glava s klinastimi letvami z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 200/5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313140 200/5
GTIN	4019208227887
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:
- **Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.**
- **Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.**
- **Velik prehod.**
- **Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.**
- **Velika sila vpetja pri majhnem naporu.**
- **Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.**
- **Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.**
- **Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.**
- **Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.**

Prednosti:
Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.
Uporaba:
Za glave vretena DIN 702-3. S sprežnikom in matico z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Material:
V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:
Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.
Napotek:
Izvrtina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).
Barvna koda za pribor: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 7 - 207 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 71 - 214 mm
Vpenjalni hod na čeljust S: 6,8 mm
Zunanji ∅ A: 206 mm
Izvrtina E: 52 mm
∅ centrirnega stožca B: 82,563 mm

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	4600 min^{-1}
∅ centrirnega stožca B	82,563 mm
Zunanji ∅ A	206 mm
Izvrtina E	52 mm
Vpenjalni hod na čeljust S	6,8 mm
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	7 - 207 mm
Masa	16,5 kg
Število stojnih vijakov	4
Kratkostožčno vpenjalo	5
Velikost stojnih vijakov	M10
Tip	200
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	71 - 214 mm
Notranji 4-kotnik ključa K	12 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200	313210 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje za tip glave 200	313207 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 200	313205 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 200	313200 200
Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200	313250 200