HOLEX

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 32, Nazivni ∅ vpenjanja d: 11mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309416 11
GTIN	4045197666222
Razred artikla	32Z

Opis

Izvedba:
Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).
Primerno za:
Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
Napotek:
HOLEX® ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.

Tehnični opis

Nazivni ∅ vpenjanja d	11 mm
Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	4537 E

Zunanji ∅ D	32,7 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava