Garant

Lasni kotnik brez naslona, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00, Dolžina krakov: 150X100mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	450010 150X100
GTIN	4045197443960
Razred artikla	41G

Opis

Izvedba:
Največja točnost. Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku.
V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.
Uporaba:
Za preverjanje z metodo svetle reže.

Tehnični opis

Presek kraka	30×6 mm
Dolžina krajšega kraka	100 mm
Pravokotnost	0,004 mm
Dolžina daljšega kraka	150 mm
Standard	DIN 875/00
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F1
Vrsta izdelka	Lasni kotniki

Storitve

Kalibriranjekotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 300 mm	025000 300
DAkkS-kalibriranjekotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750