


# GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## Arretierwerkzeug-Satz, Ford



**KL-0680-24 KB**



0680-24KBd140529\_g.docx

### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)

KL-0680-24 KB

Ford,  
Mazda, Volvo



### KL-0680-24 KB - Arretierwerkzeug-Satz, Ford

Passend für Ford 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3 und 2.5 Benzin Motoren. z.B. Ford C-Max, Fiesta, Fusion, Focus, Galaxy, Ka, Maverick, Mondeo, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect; Mazda 2, 3, 323, 5, 6, E-Series, MPV, MX-5, Premacy, Tribute, Xedos 9; Volvo C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70.

(Motorcode: ALDA, Aoba, AOBC, AODA, AODB, AODE, AOWA, AOWB, ASDA, ASDB, B4164S2, B4164S3, B4164T, B4164T2, B4164T3, BP, CDBB, CDB/C, CDRA/B, CGBA/B, CJBA/B, CSDA, CSDB, E5FA, E5FC, E5SA, E5SB, EDDB, EDDC, EDDD, EDDF, EYDB, EYDC, EYDD/E, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, EYPA, EYPC, F8JA, F8JB, FE, FP, FS, FUJA, FUJB, FXDA/C, FXDB/D, FXJA, FXJA/B, FXJB, FXJC, FYDA/C, FYDB/D, FYDH, FYJA, FYJB, FYJC, GZ, GZFA, GZFB, GZFC, HMDA, HWDA, HWDB, HXDA, HXJA, HXJB, IQDA/B, IQDB, JQDA/B, JTBA/B, JTDA/B, KGBA, KL, L3, L5, L8, LF, M7JA, M7JB, MZR 1.8, N4JB, PNBA, PNDA, Q7DA, QQDA, QQDB, QQDC, RHBA, RTJA, RTJB, SEBA, SEWA, SHDA, SHDB, SHDC, SIDA, SNJA, SNJB, SPJA, SPJC, STJA, STJB, SYDA, TBBA, TBBB, TBWA, TBWB, TNBA, UTJA, YF, ZVSA)

### Anwendungsbereich

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwellen, Kurbelwelle und der Zahnriemen-Spannvorrichtung, sowie zum Einstellen der VCT-Einheit. Erforderlich beim Zahnriemenwechsel oder bei der Motorreparatur.

#### Lieferumfang: KL-0680-24 KB

Artikel Nr. / Beschreibung	Menge	Bild	OE-Vergleichsnummern
<b>KL-0680-18</b> <b>Arretierdorn Kurbelwelle</b> Zum Arretieren der Kurbelwelle.	1		303-748* <sup>A</sup> 49 JE02 061* <sup>A</sup> 999-7406* <sup>A</sup> 999-7201* <sup>A</sup> 21-259* <sup>A</sup> JE02 061* <sup>A</sup>
<b>KL-0180-3024</b> <b>Arretierstift Ø 2,4 mm</b> Zum Arretieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		303-1054* <sup>V</sup> Bohrer 3mm* <sup>A</sup> T10115* <sup>V</sup>
<b>KL-0680-2403 A</b> <b>Einstell-Lehre Nockenwelle</b> Zum Arretieren der Nockenwellenräder bzw. VCT-Einheit.	1		303-1097* <sup>A</sup> 999-7429* <sup>A</sup>
<b>KL-0680-2404 A</b> <b>Arretierwerkzeug Schwungrad</b> Zum Arretieren des Schwungrades.	1		303-393-02* <sup>A</sup> / * <sup>1</sup> 303-393* <sup>A</sup> / * <sup>2</sup> 21-168* <sup>A</sup>



\*<sup>A</sup> Alternativwerkzeug

\*<sup>V</sup> Vergleichswerkzeug





\*<sup>1</sup> 303-393-02 (bestehend aus: KL-0680-2502 A)

\*<sup>2</sup> 303-393 (bestehend aus: KL-0680-1058 A)

### Anwendungsbeispiel:



### Lieferumfang: KL-0680-24 KB

Artikel Nr. / Beschreibung	Menge	Bild	OE-Vergleichsnummern
<b>KL-0680-15 A</b> <b>Einstell-Lehre Nockenwelle</b> Zum Arretieren der Nockenwellen.	1		303-367* <sup>A</sup> 303-465* <sup>A</sup> 303-376* <sup>A</sup> 303-376 B* <sup>A</sup> JE01 054* <sup>A</sup> 49 JE01 054* <sup>A</sup> 999-7151* <sup>A</sup>
<b>KL-0680-17</b> <b>Arretierdorn Kurbelwelle</b> Zum Arretieren der Kurbelwelle.	1		303-507* <sup>A</sup> JE01 061* <sup>A</sup>
<b>KL-0680-16 A</b> <b>Arretierdorn Kurbelwelle</b> Zum Arretieren der Kurbelwelle.	1		303-620* <sup>A</sup> 303-574* <sup>A</sup> 49 N010 101* <sup>A</sup>
<b>KL-0680-2405 A</b> <b>Arretierwerkzeug Schwingungsdämpfer</b> Zum Arretieren des Kurbelwellen-Schwingungsdämpfer.	1		303-1550* <sup>A</sup> 999-7431* <sup>A</sup>
<b>KL-0680-2490 A</b> <b>Kunststoffkoffer</b>	1	<b>Vorschriften und Hinweise</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor nicht starten, wenn Werkzeuge des Arretierwerkzeug-Satzes <b>KL-0680-24 KB</b> noch montiert sind.</li> <li>• Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt.</li> <li>• Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen.</li> <li>• Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.</li> </ul>	

\*<sup>A</sup> Alternativwerkzeug

# **GEDORE**

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## **GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Strasse 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)