Vpenjalni vijak DIN 6379, Navoj M × dolžina L: M6X50

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375380 M6X50
GTIN	4020772084783
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:
Valjan navoj.
Uporaba:
Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315 – 375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340 – 375360.
Standard:
DIN 6379
Material:
Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti:
· **M6 – M12 = 10.9**
· **M14 – M30 = 8.8**

Tehnični opis

Dolžina a	41 mm
Dolžina b	30 mm
Navoj	M6×50
Tip	6379
Vrsta izdelka	Vijak