HOLEX

Brezkontaktni preizkuševalnik napetosti

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473011
GTIN	4045197838742
Razred artikla	42I

Opis

Izvedba:
Kompaktno ohišje iz dvokomponentne umetne mase z vgrajeno LED-žepno svetilko. Konica z optičnim indikatorjem napetosti, menjava barve (zelena na rdečo), dodatni akustični signal. Enostaven za prenašanje, primeren za vsako torbo.
Dodatna osvetlitev merilnega mesta in 12-voltno napajanje za majhne napetosti.
Funkcija:
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.
Uporaba:
Za iskanje vodnikov pod napetostjo npr. v kablih, vtičnicah, stikalih, priključnih dozah ipd.
Standard:
IEC/EN 61010-1.
Obseg dobave:
Vklj. z 2 baterijama art. 081551 vel. LR3.

Tehnični opis

Kategorija prenapetosti	CAT IV / 1000 V
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Območje prikazovanja AC	12 - 1000 V
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3