



KL-8041-300 Premium-Radlager-Paket

Produktinformation (Original) DE
 Vor Verwendung, lesen und verstehen!



www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
 78166 - Donaueschingen
 Postfach 1329
 78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
 +49 (0) 771 / 8 32 23-90
 info.gam@gedore.com
 gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
 Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
 7187 Bryhawke Circle, Suite 700
 North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
 +1-843 / 225 50 20
 info@gedoretools.com
 gedore.com

Version 12/2022


8041-300_DE221015.indd

Produktbeschreibung

KL-8041-300 - Premium-Radlager-Paket

Universell passend. Besonders passend für VW-Audi, BMW, Ford, Seat, Skoda, Opel etc.

Das Premium-Radlager-Paket **KL-8041-300** ermöglicht den schnellen, präzisen und sicheren Aus- und Einbau von Radlagern, Radnaben, Steckachsen sowie Gelenkwellen. Selbst stark festsitzende oder eingerostete Radlager lassen sich durch den Hydraulik-Zylinder problemlos herausziehen.



⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

Zusätzliche Anleitung beachten!

Bei Verwendung des Radlager-Pakets- **KL-8041-300** müssen zusätzlich folgende Anleitungen beachtet werden!
KL-0039...-Radlager-Serie, KL-0040-2500
KL-0049-31, KL-0174...-Serie



10. EINZELTEILÜBERSICHT

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
A	KL-0174-150	Abziehersatz	1
A1	KL-0174-240	Lochscheibe Gr. 2	1
A2	KL-0174-722	Zugbolzen Typ B, M12x1,25	4
A3	KL-0174-723	Zugbolzen Typ B, M12x1,5	4
A4	KL-0174-724	Zugbolzen Typ B, M14x1,5	4
A5	KL-0174-727	Zugbolzen Typ B, M14x1,25	4
A6	KL-0174-762	Zugbolzen Typ M, M12x1,25	4
A7	KL-0174-763	Zugbolzen Typ M, M12x1,5	4
A8	KL-0174-764 A	Zugbolzen Typ M, M14x1,5	4
A9	KL-0174-701	SK-Bundmutter M14	4
A10	KL-0174-559	Adapter 2 1/4"-14UNS auf 2 1/4"-14UNS	1
A11	KL-0039-1935	Druckstück	1
B	KL-0039-0110 K	Radlager Werkzeugsatz, mechanisch	1
B1	KL-0039-1011	Aufnahmeadapter für mechanische Spindel	1
B2	KL-0039-1002	Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel	1
B3	KL-0040-3008	Zugspindel M20	1
B4	KL-0040-3009	Spannmutter M20	1
o. Abb.	KL-0014-0030	Molybdändisulfid Paste	1
B5	KL-0039-140	Gehäuse-Satz	1
B5.1	KL-0039-1415	Zentrierring Ø 80 mm	1
B5.2	KL-0039-1414	Zentrierring Ø 75 mm	1
B5.3	KL-0039-1413	Zentrierring Ø 70 mm	1
B5.4	KL-0039-1402	Gehäuse	1
B5.5	KL-0039-1401	Lagerdeckel	1
B6	KL-0039-0101	Druck-/Zentrierringsatz 16 teilig	1
B6.1	KL-0039-1334	Zentrierring Ø 34 mm	1
B6.2	KL-0039-1338	Zentrierring Ø 38 mm	1
B6.3	KL 0039-1339	Zentrierring Ø 39 mm	1
B6.4	KL 0039 1340	Zentrierring Ø 40 mm	1
B6.5	KL 0039-1341	Zentrierring Ø 41 mm	1
B6.6	KL-0039-1342	Zentrierring Ø 42 mm	1
B6.7	KL-0039-1343	Zentrierring Ø 43 mm	1
B6.8	KL 0039-1345	Zentrierring Ø 45 mm	1
B6.9	KL-0039-1260	Druckring Ø 60 mm	1
B6.10	KL-0039-1264	Druckring Ø 64 mm	1
B6.11	KL-0039-1268	Druckring Ø 68 mm	1
B6.12	KL-0039-1272	Druckring Ø 72 mm	1
B6.13	KL-0039-1274	Druckring Ø 74 mm	1
B6.14	KL 0039-1280	Druckring Ø 80 mm	1
B6.15	KL-0039-1282	Druckring Ø 82 mm	1
B6.16	KL-0039-1285	Druckring Ø 85 mm	1
o. Abb.	KL-0039-0119	Kunststoffkoffer	1
C	KL-0049-31	Schlagauszieher	1
D	KL-0039-802	Hydraulischer Antrieb ohne Hydr. Zyl.	1
D1	KL-0039-1920	Zugspindel M20, mit Spannmutter	1
D2	KL-0039-1002	Aufnahmeadapter für Spannmutter	1
D3	KL-0039-1003	Aufnahmeadapter für Hydr. Zyl.	1
E	KL-0039-1930	Druckspindel M20x350 mit O-Ring	1
F	KL-0040-2500	Hydraulik-Zylinder 17 t	1

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 - Remscheid
Postfach 120361
47873 Remscheid
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 2191 / 596-0
☎ +49 (0) 2191 / 596-230
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

Sales INTERNATIONAL

☎ +49 (0) 2191 / 596-910
☎ +49 (0) 2191 / 596-911
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700, North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
☎ +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 www.gedoretools.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com



www.gedore-automotive.com