VSM

Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) ZK713T, 6×520 mm, Zrnatost: 40

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558255 40
GTIN	4018875074213
Razred artikla	56V

Opis

Izvedba:
Visokozmogljivi brusni trak z **brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (ZA)** za visoko sposobnost odstranjevanja. **Nenehno samodejno ostrenje** omogoča v primerjavi z običajnim korundom **daljšo življenjsko dobo** pri **pri večji zmogljivosti** in enakomerni kakovosti površine. T-tkanina (robustna-fleksibilna) s **posebno prilagodljivostjo.** za obdelavo tudi ozkih radijev na ročno vodenih strojih.
Uporaba:
Za obdelavo vseh **jekel in jeklenih zlitin, litega železa** ter nž-kovin.
Napotek:
Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	40
Serija	Ozobje ZK713T
Kratica za brusno sredstvo	ZA

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	6 mm
Dolžina brusnega traku	520 mm
Značilnost blagovnega imena	6×520 mm
Vrsta izdelka	Brusni trak

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno	35-40 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32-38 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20-25 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	32-38 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	25-30 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	20-25 m/s	H
INOX	primerno	18-30 m/s	
Ti	primerno	10-20 m/s	
GG(G)	primerno	30-45 m/s	K
Les	primerno	23-26 m/s	
suho	primerno		