Klešče papiga Cobra®, s fino regulacijo zeva ročaja VDE-izolirana, Celotna dolžina: 250mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	705750 250
GTIN	4003773071495
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.
Klešče kromirane, ročaja izolirana z večkomponentno prevleko. **Večstopenjska regulacija zeva** s pritiskom na vzmeteno glavo. Popolnoma samodejna nastavitev s pritiskanjem ob obdelovanec.
Standard:
DIN ISO 8976

Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Število zobcev za fino regulacijo zeva	24
Območje vpenjanja za cevi do	2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	46 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Površina	kromirane
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadijevo jeklo

brez iskrenja	ne
Fina regulacija zeva	da
Samodejno vpenjanje	da
Varovanje vpenjanja	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga