Garant

XOMT060310ZZSR, HB4130, Tip: INOX

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212836 INOX
GTIN	4045197942586
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:
Orientacijske vrednosti za $a_e = 0{,}5–1 \times D/a_{p\ maks.}$

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,8 mm
Radij rezila	1 mm
Debelina ploščice S	3.18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XOMT060310ZZSR
Zvrst	HB4130
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p\ maks}$	0,9 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	1 mm

Radij za programiranje pri $a_{p\ maks}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	primerno	170 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		