Garant

Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, levi, ∅ DC: 11mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268464 11
GTIN	4045197975218
Razred artikla	21K

Opis

Izvedba:
Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo.
Uporaba:
Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.
Napotek:
- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Nazivni ∅ D	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 32
Uporabna dolžina L_1	16,5 mm
Toleranca ∅ izvrtine D	0/+0,27 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 0602..
∅ držala D_s	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Serija	»5 v 1«
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8