uvex

Delovne rokavice, par uvex C300 foam, Velikost rokavic: 8

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094480 8
GTIN	4048612074374
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:
Serija uvex 300. Lahke, inovativne delovne rokavice s tehnologijo Bamboo-TwinFlex® nudijo dobro zaščito pred vrezi, visoko odpornost proti obrabi in prijeten občutek nošenja. Postopek uvex climazone skrbi za visoko elastičnost in dobre klimatske razmere v rokavicah pri dobrem občutku otipa. Öko-Tex® standard 100 in brez silikona.
C300 foam. S prevleko Soft-Grip-Foam za zanesljiv oprijem v vlažnem delovnem okolju.
Standard:
EN 388; EN ISO 21420
Napotek:
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Odpornost proti trganju EN 388	4
Prilagodljivost	zelo dobro
Brez DMF	da

Odpornost proti prerezanju EN 388	3
brez silikona	da
Oprijem v olju	zmerno
Zračnost	dobro
Material prevleke	PU
Oprijem v mokrem	zmerno
Otip	zelo dobro
Velikost rokavic	8
Odpornost proti prebadanju EN 388	2
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Serija	uvex C300
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	brez silikona
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	3X42C
Nosilni material	Poliamid, HPPE, steklo, bambusova viskoza
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črn
Masa	14,9 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti