Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm, ∅ DC: 50mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	119000 50
GTIN	4014586240374
Razred artikla	03G

Opis

Izvedba:
Visoko zmogljiv sveder za vrtanje z jedrom iz karbidne trdine z držalom QuickIN. Za maksimalno življenjsko dobo in odlično rezalno zmogljivost.
Celotna dolžina: 77 mm pri vseh velikostih svedrov.
Primerno za:
FEIN magnetni stroji za vrtanje z jedrom z QuickIN držalom za hitro menjavo orodja brez ključa. Z adapterjem je primeren tudi za druge znamke. Sveder odreže le ozek obroč materiala, zaradi tega pribl. 40 – 60 % prihranka časa.
Obseg dobave:
Brez centrirnega zatiča.
Napotek:
FEIN magnetni stroj za vrtanje z jedrom glejte št. 076520/076524/076526 skupina 0 – delavniški pribor.
Pri uporabi svedrov za vrtanje z jedrom št. 119010 in 119000 je potreben centrirni zatič št. 119019.

Tehnični opis

Nazivni ∅ D_C	50 mm
Globina reza	35 mm
Rezalni material	HM
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za vrtanje z jedrom

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm^2	primerno		
INOX > 900 N/mm^2	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		