Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-10,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	115000 1-10,5
GTIN	4045197024053
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:
Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
Valjani, kot spirale, debelina in naraščanje jedra imajo običajne vrednosti.
Ker ni prekinitev v strukturi, so bolj elastični in primerni zlasti za robustne delovne pogoje (npr. ročni vrtalni stroji). Cenovno ugodna izvedba.

Tehnični opis

Območje vrtanja	1 - 10,5 mm
Korak premera svedrov	0,5 mm
Število svedrov	24
Držalo	Cilindrično držalo
∅ osnovne izvrtine	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

Tip	N
Toleranca nazivnega ∅	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	25 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 3 mm	114000 3
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 2 mm	114000 2
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 4 mm	114000 4

Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 10 mm	114000 10
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 5 mm	114000 5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 9 mm	114000 9
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 6 mm	114000 6
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 7 mm	114000 7
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 8 mm	114000 8
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 1 mm	114000 1
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralni sveder HSSValjan N ∅ DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Prazna kaseta, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-10,5	115475 1-10,5