HOLEX

Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, desni, Tip: SET07

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Razred artikla	29W

Opis

Izvedba:
Brez notranjega hlajenja.
Obseg dobave:
V škatli iz umetne mase.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC..0702..
ISO-oznaka držala	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni ∅ predvrtanja D_{min}	12 mm
Minimalni ∅ predvrtanja D_{min}	15,5 mm
Minimalni ∅ predvrtanja D_{min}	19 mm

Višina vpenjanja L_2	9 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Srednji premik L_3	6,5 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Srednji premik L_3	11 mm
Dolžina glave L_1	22,5 mm
Dolžina glave L_1	27,5 mm
Dolžina glave L_1	40,5 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina vratu L_4	8 mm
Širina vratu L_4	10 mm
Širina vratu L_4	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje