Garant

Sats med dubbla u-nycklar, Antal verktyg: 11



Beställningsdata

Ordernummer	952523 11
GTIN	4062406097509
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:
Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat,** den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.
leveransinnehåll:
Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952523: 1 st.
GARANT dubbelskruvnyckel nr 610600 storlek 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	11
Bredd	250 mm
Djup	600 mm
djup i G	24
bredd i G	10
Utförande	med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
vikt	2,003 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G	10×24
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610600 8X9
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X19 mm	610700 18X19
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X19 mm	610600 18X19
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 20X22 mm	610600 20X22
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm	610600 16X17
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610600 14X15
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610600 12X13
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 30X32 mm	610600 30X32
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610700 14X15
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610600 10X11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 16X17 mm	610700 16X17
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952523	952001 952523
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 6X7 mm	610600 6X7
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 21X23 mm	610600 21X23
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 20X22 mm	610700 20X22
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 24X27 mm	610600 24X27