HOLEX

Roterande minifil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: G0313

Beställningsdata

Ordernummer	546910 G0313
GTIN	4045197724304
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:
HOLEX roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Roterande HM-minifil med skaft-∅ 3 mm.
Användningsdata:
Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	medel
Form	G0313
totallängd	38 mm
Tandningstyp	m. sicksacktandning
Huvud-∅	3 mm
förkortning tandning	Z7
Formbeskrivning	Spetsbåge
Skaft-∅	3 mm
huvudlängd	14 mm
Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM

Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		