VSM

Fiberrondell XF 733 (CER), ∅ 125 mm, Kornstorlek: 80

Beställningsdata

Ordernummer	566452 80
GTIN	4018875876008
Artikelklass	56V

Beskrivning

Utförande:
Draghållfasta, men mycket smidiga **vulkanfiber.** Hål 22,23 mm och korsspår.
VSM XF 733 med **högsta möjliga slipeffekt och användningstid** i icke-järnmetaller som **aluminium.** Det slipaktiva extraskiktet förhindrar igensättningar och spännvidhäftningar.
Korntyp: **Keramikkorn med slipaktiv beläggning (STEARAT Plus).**
Användningsdata:
För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För **slipning av plana eller konvexa ytor** med hög **flexibilitet.**

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
skiv-∅	125 mm
Serie	XF733
Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	∅ 125 mm
hål-∅	22,23 mm
optimerad för material	Aluminium
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Fiberskiva

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		